


HEADERBEUTEL

Verschließbare Verkaufsverpackung zum Aufhängen der Beutel im Stapel

Die Headerbeutel aus transparenter oder bedruckter maropack-Folie bringen Farben zum Leuchten und erhöhen die Konturschärfe der darin verpackten Produkte. Sie sind kältebeständig, wasserabweisend, geruchs- und geschmacksneutral sowie lebensmittelgeeignet. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Funktionalität sind sie eine ideale und kostengünstige Alternative zu Blister-

verpackungen. Die Kopfleiste (Header) kann durch einen transparenten, einfarbigen oder mehrfarbigen Einleger (in verschiedenen Breiten) stabilisiert werden. Die Querverschweißung (Höhe 3 mm) unter dem Header fixiert den Einleger und hält Vorder- und Rückseite des Beutels unterhalb des Headers zusammen.


| Optionen | Ausführung / Beschreibung |
|-----------------------|---|
| Klebestreifen | Adhäsionsverschluss reversibel (wiederverschließbar) oder permanent haftend, für Lebensmittel geeignet (optional) |
| Header | Einleger transparent bzw. weiß (Standard) oder farbig bedruckt, ein-/mehrfarbig und/oder ein-/zweiseitig (siehe Produktinformation Drucktechniken) |
| Euroloch | Schlitzbreite in 32 mm oder 35 mm, Schlitzhöhe 5 mm, Lochdurchmesser: 10 oder 12 mm. Mehrfache Euro-Lochung für große Beutel oder schweres Füllgut möglich. In BOPP $\geq 30 \mu\text{m}$, CPP $\geq 40 \mu\text{m}$ Materialstärke |
| Nutzfläche | Hochtransparent oder bedruckt (ein-/mehrfarbig, ein/zweiseitig – siehe Produktinformation Drucktechniken) |
| Verschlussklappe | – Klappe rechteckig oder mit abgeschrägten Ecken (nur bei Klappe/Öffnung unten möglich) – Klappe und Öffnung oben (unterhalb der Ultraschallnaht) – Klappe und Öffnung unten |
| Folienoptik | Hochtransparent, weiß, opak, gefrostet, beschichtet, alubedampft, alukaschiert (weitere auf Anfrage) |
| Drucktechnik | Flexodruck, Thermo-Transferdruck (1-farbig, max. 105 x 85 mm), Heißprägedruck, Digitaldruck, Tiefdruck (siehe Produktinformation Drucktechniken) |
| Easy-Opening-Funktion | Spezial-Perforation für – leichtes Öffnen oder – Sicherung in Verbindung mit permanentem ADH (Adhäsionsverschluss) Inhalt kommt bei Entnahme nicht mit Klebestreifen in Berührung. Achtung: Positionierung der Spezial-Perforation ist wichtig |
| Zweikammerbeutel | Mit zwei gegeneinander liegenden Kammern, durch Ultraschallnaht getrennt (siehe Produktinformation Zweikammerbeutel) |
| Mehrkammerbeutel | Mit eingeschweißter Trennlage/Folie, beliebig gestaltbar (siehe Produktinformation Mehrkammerbeutel) |
| Lochstanzungen | (Luftloch) zum Entlüften nach dem Befüllen, $\varnothing 2,5$ oder $6,0$ mm |
| Maße | BOPP: Beutelbreite: 45 – 500 mm (Sonderform 600 mm), Beutellänge: 50 – 650 mm (+ 20er Klappe), Stärke: $\geq 30 \mu\text{m}$, CPP: Beutelbreite: 60 – 500 mm (Sonderform 600 mm), Beutellänge: 50 – 650 mm (+ 20er Klappe), Stärke: $\geq 30 \mu\text{m}$, andere Folienmaterialien auf Anfrage |
| Abnahmemengen | Schon ab 1.000 Stück pro Ausführung |
| Verpackung | In Abhängigkeit der Materialstärke gebündelt zu je 100 bis 250 Stück, in Kartons verpackt; andere Verpackung auf Anfrage |




Headerbeutel mit Euroloch, Klappe, Adhäsionsverschluss und Öffnung oben



Headerbeutel mit 2 Eurolöchern, Klappe, Adhäsionsverschluss und Öffnung unten



Headerbeutel mit Euroloch, schräger Klappe, Adhäsionsverschluss und Öffnung unten



Headerbeutel mit Euroloch, 2 bzw. 3 Kammern innen, Klappe, Adhäsionsverschluss und Öffnung unten

HEADERBEUTEL

– Musterbeispiel: Headerbeutel mit Klappe unten –

